


**CCMT 060204, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260210 HBT020
GTIN	4062406256975
Clasa articolului	22D

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	TiCN
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Categorie	HBT020
Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,4 mm
Avans $f$	0,12 - 0,3 mm/rot
Sfărâmător de așchii	PM

Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 280 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire