


**CCMT 09T304, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260211 HBT020
GTIN	4062406256999
Clasa articolului	22D

**Descriere**

CCMT 09T304 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmător de aşchii: PM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avans  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 280 m/min

**Descriere tehnică**

Sfârâmător de aşchii	PM
Strat de acoperire	TiCN
Numărul de schimbări / tăşuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 280 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avans $f$	0,12 - 0,3 mm/rot

Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Categorie	HBT020
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire