

**Garant****Alezor din carbură, coadă cilindrică cu formă hexagonală, TiAlN, Pentru tarozi: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	149830 M10
GTIN	4045197326959
Clasa articolului	11L

**Descriere****Execuție:**

**Coadă cilindrică stabilă** cu **formă hexagonală** pentru prinderea în mandrină și tăiș cu autocentrare.

**Aplicație:**

Pentru **alezarea tarozilor ruși**. **Este necesară o fixare stabilă**, iar gaura trebuie să fie uscată și să nu prezinte ulei de așchiere.

**Notă:**

$v_c$  pentru materialul < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Purtați ochelari de protecție.

Standard: Normă de fabricație

Lungimea canalului de așchii  $L_c$ : 25 mm

Lungimea totală L: 100 mm

$\varnothing$  cozii  $D_s$ : 9 mm

**Descriere tehnică**

Pentru tarozi	M10
Toleranța arborelui	h6
$\varnothing$ cozii $D_s$	9 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea canalului de așchii $L_c$	25 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură

Standard	Normă de fabricație
Inel colorat	roșu
Tip produs	Alezor din carbura - pentru tarozi rupți