


**CCMT 09T308, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260213 HBT130
GTIN	4062406257002
Clasa articolului	22D

Descriere

CCMT 09T308 HBT130 Categorie: HBT130
Sfârâmător de aşchii: MM
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 3 mm
Avans f : 0,05 - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 3 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308

Categorie	HBT130
Sfârâmător de așchii	MM
Aplicația principală	MF
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire