

**CCMT 120408, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260221 HBT020
GTIN	4062406257057
Clasa articolului	22D

Descriere

CCMT 120408 HBT020 Categorie: HBT020
Sfărâmbător de aşchii: PM
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avans f : 0,12 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 280 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Sfărâmbător de aşchii	PM
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Strat de acoperire	TiCN
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,12 - 0,3 mm/rot
Categorie	HBT020
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire