

**CCMT 120404, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260219 HBT020
GTIN	4062406257033
Clasa articolului	22D

Descriere

CCMT 120404 HBT020 Categorie: HBT020
Sfârâmător de aşchii: PM
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avans f : 0,12 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 280 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	P
Avans f	0,12 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	TiCN

Sfârâmător de așchii	PM
Categorie	HBT020
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire