


**CCMT 120408, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260221 HBT130
GTIN	4062406257040
Clasa articolului	22D

Descriere

CCMT 120408 HBT130 Categorie: HBT130
Sfârâmător de aşchii: MM
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 3 mm
Avans f : 0,05 - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	MF
Categorie	HBT130

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	TiCN
Sfărâmatore de așchii	MM
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 3 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire