

**DCMT 11T308, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260376 HBT130
GTIN	4062406257064
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Aplicația principală	MF
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmatător de aşchii	M
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	TiCN

Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Categorie	HBT130
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire