

**DCMT 070204, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260500 HBT130
GTIN	4062406257101
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Aplicația principală	MF
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HBT130
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Strat de acoperire	TiCN
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Sfărâmător de așchii	MM

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire