

**DCMT 11T304, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260507 HBT130
GTIN	4062406257347
Clasa articolului	22D

Descriere

DCMT 11T304 HBT130 Categorie: HBT130
Sfârâmător de aşchii: MM
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Sfârâmător de aşchii	MM

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	TiCN
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Aplicația principală	MF
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire