

Garant**Tarod de mașină Forma B DIN 376, neacoperită, M: M3****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 131200 M3 |
| GTIN | 4045197069054 |
| Clasa articolului | 11H |

Descriere**Execuție:****Cu con de atac.**

Toate Ref.: Coadă **conform DIN 376 (= Ø cozii conice)**, astfel este recomandat pentru adâncimi de folosire mari. Ref. M2; M2,5; M3 – **Fără pătrat. ISO 2 6H**

HSS-E**Descriere tehnică**

| | |
|---------------------------------|----------|
| Pas filet | 0,5 mm |
| Ø Filet | 3 mm |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 |
| Număr de dinți Z | 3 |
| Ø găurii de centrare | 2,5 mm |
| Standard | DIN 376 |
| Ø cozii D _s | 2,2 mm |
| Lungimea totală L | 56 mm |
| Clasa de toleranță | ISO 2 6H |
| Materialul sculei | HSS E |
| Adâncimea filetului | 9 mm |
| Tip de filet | M |
| Dimensiunea filetului | M3 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Normă pentru filet | DIN 13 |
| Forma conului de atac | B |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 |
| Răcire interioară | nu |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3xD la gaură străpunsă |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de mașină pentru prelucrare convențională |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Tarod |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | 13 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 15 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 15 m/min | P |
| Ulei | recomandat | | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |