


**SCMT 09T304, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260758 HBT020
GTIN	4062406257392
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Categorie	HBT020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmător de așchii	PF
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 1,5 mm
Strat de acoperire	TiCN

Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire