

**SCMT 09T304, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260758 HBT130
GTIN	4062406257385
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	MF
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HBT130
Strat de acoperire	TiCN
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Materialul sculei	Carbură

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire