


**SCMT 120404, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260793 HBT020
GTIN	4062406257439
Clasa articolului	22D

Descriere

SCMT 120404 HBT020 Rază la colț: 0,4 mm
Categorie: HBT020
Sfârâmător de așchii: PM
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avans f : 0,12 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 280 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmător de așchii	PM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Avans f	0,12 - 0,3 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HBT020
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire