

**TCMT 110204, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260966 HBT130
GTIN	4062406257460
Clasa articolului	22D

Descriere

TCMT 110204 HBT130 Categorie: HBT130
Sfârșmător de așchii: MF
Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 1 mm
Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	TiCN
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm

Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Categorie	HBT130
Sfărâmător de aşchii	MF
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire