


**SCMT 120408, Categorie: HBT020****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260795 HBT020 |
| GTIN | 4062406257453 |
| Clasa articolului | 22D |

Descriere

SCMT 120408 HBT020 Rază la colț: 0,8 mm
Categorie: HBT020
Sfârâmător de așchii: PM
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avans f : 0,12 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 280 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|-----------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SCMT 120408 |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Categorie | HBT020 |
| Sfârâmător de așchii | PM |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 100 - 280 m/min |
| Aplicația principală | P |
| Rază la colț | 0,8 mm |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Condiție de tăiere | ușor întrerupt |
| Avans f | 0,12 - 0,3 mm/rot |
| Strat de acoperire | TiCN |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |