

**TCMT 110204, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	261012 HBT130
GTIN	4062406257507
Clasa articolului	22D

Descriere

TCMT 110204 HBT130 Categorie: HBT130
Sfârâmător de aşchii: MM
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	TiCN
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HBT130
Sfârâmător de aşchii	MM
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	3

Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire