

**TCMT 16T308, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	261019 HBT130
GTIN	4062406257545
Clasa articolului	22D

Descriere

TCMT 16T308 HBT130 Categorie: HBT130
Sfârșmător de așchii: MM
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,35 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Strat de acoperire	TiCN
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HBT130
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	3
Materialul sculei	Carbură

Sfârâmător de așchii	MM
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T308
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire