

**VBMT 160404, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	261188 HBT130
GTIN	4062406257583
Clasa articolului	22D

Descriere

VBMT 160404 HBT130 Categorie: HBT130
Sfârâmător de aşchii: MF
Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 1 mm
Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmător de aşchii	MF
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Materialul sculei	Carbura
Categorie	HBT130
Aplicația principală	M

Strat de acoperire	TiCN
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire