

**VBMT 160408, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	261259 HBT020
GTIN	4062406257651
Clasa articolului	22D

**Descriere**

VBMT 160408 HBT020 Categorie: HBT020  
Sfărâmbător de aşchii: PM  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avans  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 280 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Strat de acoperire	TiCN
Sfărâmbător de aşchii	PM
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 280 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160408
Categorie	HBT020
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,12 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire