

Garant**Cuțit de strunjire tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250600 16/11
GTIN	4045197808950
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Cu răcirea suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DDJNR/L 1616H11

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1104..

Lățimea funcțională L₄: 22 mm

Lungime cap L₁: 33 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Portplăcuță: 269007 1

Descriere tehnică

Gheară, șurub, arc	259036 8
Lungime cap L ₁	33 mm
Cod ISO Suport	DDJNR/L 1616H11
Mărime coadă	16 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Lățimea funcțională L ₄	22 mm
Lungimea totală L	100 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
șurub pentru portplăcuță	259027 3
Portplăcuță	269007 1
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 1	269007 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Portplăcuță	269070
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259027 3
Șurub pentru portplăcuță	259613