

Garant**Cuțit de strunjire tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250601 16/11
GTIN	4045197808981
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Cu răcirea suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DDJNR/L 1616H11

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1104..

Lățimea funcțională L₄: 22 mm

Lungime cap L₁: 33 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Portplăcuță: 269007 1

Descriere tehnică

șurub pentru portplăcuță	259027 3
Cod ISO Suport	DDJNR/L 1616H11
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Lungimea totală L	100 mm
Portplăcuță	269007 1

Mărime coadă	16 mm
Lățimea funcțională L ₄	22 mm
Gheară, șurub, arc	259036 8
Lungime cap L ₁	33 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259027 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Portplăcuță	269070
Portplăcuță Tip 1	269007 1
Șurub pentru portplăcuță	259613