

**WNMG 080412, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	252226 HBT130
GTIN	4062406258146
Clasa articolului	22D

Descriere

WNMG 080412 HBT130 Categorie: HBT130

Sfârâmător de așchii: MR

Adâncime de tăiere a_p : 2 - 6 mmAvans f : 0,15 - 0,55 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 40 - 180 m/min**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HBT130
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Avans f	0,15 - 0,55 mm/rot
Aplicația principală	MF
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Strat de acoperire	TiCN

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	40 - 180 m/min
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	1,2 mm
Sfărâmător de aşchii	MR
Adâncime de tăiere a_p	2 - 6 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire