

GECHTER**Presă manuală cu pârghie cu articulație, cu suport pneumatic, Forță de presiune: 4 kN****Date comandă**

Numărul de comandă

086761 4

GTIN

Clasa articolului

08V

Descriere**Execuție:**

Presă cu pârghie manuală cu suport pneumatic, cu pornire definită 4kN HKP/L-DS.

Forță de apăsare 4 kN (presiune de lucru 7,7 bar).

Sabotul de presare este scos printr-o articulație tip genunchi folosind pârghia manuală. În această poziție, lucrătorul poate declanșa definit o cursă de forță pneumatică lungă de 5,9 mm prin apăsarea unui buton sau opțional printr-o rotire ușoară a pârghiei manuale.

Aplicație:

Presare, nituire, ștanțare, bordurare, împingere.

Cursă maximă: 120 mm

Înălțimea de montare: 73 - 240 mm

Orificiu suport în piston: Ø 10 H7 mm

Lățime masă: 200 mm

Adâncime banc: 169 mm

Înălțime fără manetă: 678 mm

Descriere tehnică

Greutate

36 kg

Cursă maximă	120 mm
Suprafață de bază (lățime)	340 mm
Suprafață de bază (adâncime)	260 mm
Înălțime fără manetă	678 mm
Înălțimea de montare	73 - 240 mm
Orificiu suport în piston	Ø 10 H7 mm
Lățime masă	200 mm
Adâncime banc	169 mm
Forță de presiune maximă	4 kN
Presiune de lucru	2 - 7 bar
Racord filetat aer comprimat	1/4 inch
Lungimea cursei	6 - 46 mm
Tip produs	Presă cu pârghie cu articulație