



HOLEX Pro Steel Freze de degroșare din carbură HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 5mm



Date comandă

Numărul de comandă	205704 5
GTIN	4062406262068
Clasa articolului	12X

Descriere

Execuție:

Dimensiuni similare DIN 6527. **Profil special optimizat pentru degroșare.** Pentru o **rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată.**

Aplicație:

Pentru prelucrare prin degroșare, recomandată în special pentru prelucrarea canalelor complete.

Descriere tehnică

Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 900 N/mm ²	0,02 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Toleranță Ø nominal	d11
Ø cozii D_s	6 mm
Lungimea tăișului L_c	9 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,25 mm
Număr de dinți Z	4
Unghi teșitură	45 grad
Unghiul elicei	45 grad
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,028 mm
Ø tăișului D_c	5 mm
Lungimea totală L	54 mm

Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Serie	Pro Steel
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 6527
Profil de frezare	HR
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	135 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	45 m/min	M
GG(G)	recomandat	120 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		

