

**Dispozitiv auxiliar de sudură comutabil, Tip: QHCSS****Date comandă**

Numărul de comandă	085957 QHCSS
GTIN	5012095618072
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

Prinderea pieselor la unghiuri de 45° și 90°. Rezistent la temperaturi de până la maxim 180 °C. Ideal pentru țevi rotunde și pătrate, precum și material unghiular și plat.

Descriere tehnică

Lungime	111 mm
Rezistență maximă la temperaturi	180 °C
Lățime	29 mm
Greutate	0,7 kg
Forță de fixare nominală	400 N
Înălțime	95 mm
Tip produs	Echer magnetic