

**HOLEX****Set de teșitoare Cod 150180 în cutie 90°, TiN, Număr de teșitoare: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	150340 6
GTIN	4045197086075
Clasa articolului	12M

**Descriere****Execuție:**

Seturi de teșitoare **în cutie**. Practice pentru montaj și utilizări în atelier.

**Teșitoare cu 3 tășuri**, detalonate radial.

Spațiile pentru așchii sunt rectificate din material solid.

**Aplicație:**

Teșitor de mare precizie pentru realizarea fără vibrații a teșiturilor.

**Conținut:**

Câte 1 teșitor: Ref. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

**Notă:**

Cutie goală pentru 6 sau 7 teșitoare, codul 150370.

**Descriere tehnică**

Număr de teșitoare	6
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	TiN
Unghi la vârf teșitor	90 grad

Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Inel colorat	verde
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	27 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	8 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

### Accesorii

HOLEX Pro Steel Teșitor de precizie cu divizare inegală și cu 3 suprafețe de prindere 90° Ø exterior Dc 15 mm	150184 15
HOLEX Pro Steel Teșitor de precizie cu divizare inegală și cu 3 suprafețe de prindere 90° Ø exterior Dc 19 mm	150184 19
HOLEX Pro Steel Teșitor de precizie cu divizare inegală și cu 3 suprafețe de prindere 90° Ø exterior Dc 10 mm	150184 10
Teșitor 90° Ø exterior Dc 10 mm	150180 10
HOLEX Pro Steel Teșitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90° Ø exterior Dc 10 mm	150182 10
HOLEX Pro Steel Teșitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150182 11,5

HOLEX Pro Steel Teșitor de precizie cu divizare inegală și cu 3 suprafețe de prindere 90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150184 11,5
Teșitor 90° Ø exterior Dc 8 mm	150180 8
HOLEX Pro Steel Teșitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90° Ø exterior Dc 19 mm	150182 19
HOLEX Pro Steel Teșitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90° Ø exterior Dc 8 mm	150182 8
HOLEX Pro Steel Teșitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90° Ø exterior Dc 15 mm	150182 15
Teșitor 90° Ø exterior Dc 6 mm	150180 6
Teșitor 90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150180 11,5
HOLEX Pro Steel Teșitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90° Ø exterior Dc 6 mm	150182 6
Teșitor 90° Ø exterior Dc 15 mm	150180 15
Teșitor 90° Ø exterior Dc 19 mm	150180 19
HOLEX Pro Steel Teșitor de precizie cu divizare inegală și cu 3 suprafețe de prindere 90° Ø exterior Dc 8 mm	150184 8
HOLEX Pro Steel Teșitor de precizie cu divizare inegală și cu 3 suprafețe de prindere 90° Ø exterior Dc 6 mm	150184 6