

**Garant****GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: DM/46****Date comandă**

Numărul de comandă	264839 DM/46
GTIN	4251414902428
Clasa articolului	29D

**Descriere****Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

**Notă:**

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Fixare tip: 40 mm

Cap de strunjit cod ISO: SCLCL

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC.. 1204..

Unghi de așezare: 95 grad

Ø minim al găurii prelabile  $D_{\min}$ : 49 mm

Decalaj central  $L_3$ : 27 mm

**Descriere tehnică**

Fixare tip	40 mm
------------	-------

Unghi de așezare	95 grad
Serie	Master Mute
Sistem	DM
Decalaj central L <sub>3</sub>	27 mm
Cap de strunjit cod ISO	SCLCL
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269023 4
Portplăcuță	259033 2
Lungimea totală L	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
șurub pentru portplăcuță	269015 2
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	49 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub de strângere Tip 3	269022 3
Șurub de strângere	269406
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub de strângere Tip 4	269022 4