

Garant**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță:
DM/45****Date comandă**

Numărul de comandă	264839 DM/45
GTIN	4251414903012
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Fixare tip: 40 mm

Cap de strunjit cod ISO: DWLNL

Plăcuță amovibilă compatibilă: WN.. 0804..

Unghi de așezare: 95 grad

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 48 mm

Decalaj central L_3 : 27 mm

Descriere tehnică

Serie	Master Mute
-------	-------------

Fixare tip	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Decalaj central L ₃	27 mm
Lungimea totală L	35 mm
șurub pentru portplăcuță	259027 4
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	48 mm
Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 17
Sistem	DM
Unghi de așezare	95 grad
Cap de strunjit cod ISO	DWLNL
Portplăcuță	259033 6
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Unitate cu gheară Tip 1	259036 1
Portplăcuță	259228
Șurub pentru portplăcuță Tip 4	259027 4
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Portplăcuță Tip 6	259033 6
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub pentru portplăcuță	259614
Unitate cu gheară	259502