

**Garant****Set de teșitoare Cod 150150 în cutie 90°, neacoperit, Număr de teșitoare: 7**

## Date comandă

Numărul de comandă	150310 7
GTIN	4045197086037
Clasa articolului	11M

## Descriere

**Execuție:**

Seturi de teșitoare **în cutie**. Practice pentru montaj și utilizări în ateliere.

Teșitor de mare precizie, realizat cu toleranțe de fabricație mai mici față de DIN335-C.

**Aplicație:**

Teșitor de mare precizie pentru realizarea fără vibrații a teșiturilor.

**Conținut:**

Câte 1 teșitor: Ref. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

## Descriere tehnică

Număr de teșitoare	7
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 335 C

Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Inel colorat	fără
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	27 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

## Accesorii

Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 25 mm	150150 25
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 6 mm	150150 6
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150150 11,5
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 8 mm	150150 8
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 19 mm	150150 19
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 15 mm	150150 15
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 10 mm	150150 10