

Garant**Teșitor de precizie, extra lung 90°, neacoperită, Ø exterior Dc: 16,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	150372 16,5
GTIN	4045197086198
Clasa articolului	11M

Descriere**Execuție:**

Toate teșitoarele cu 3 tăișuri, detalonate radial. Canalele pentru evacuarea așchiilor sunt rectificat în material monobloc.

Teșitor de mare precizie, realizat cu toleranțe de fabricație mai mici față de DIN335-C, **cu coadă cilindrică extra lungă.**

Descriere tehnică

Ø exterior	16,5 mm
Pentru șuruburi cu cap înecat DIN 7991	M8
Toleranța arborelui	h9
Avans f pentru oțel < 500 N/mm ²	0,14 mm/rot
Ø găurii prelabile	3,2 mm
cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	3,2 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Lungimea totală L	161 mm
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație

Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	20 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	27 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		