

**Bilă de curățare, Ø / tipul bilei: 60V****Date comandă**

Numărul de comandă	358971 60V
GTIN	4020772017590
Clasa articolului	38L

Descriere**Execuție:**

Recomandată pentru mandrine cu bucșe elastice sau dornuri cu fixare Weldon (Ø de strângere 16 mm). Montare în arborii mașinilor CNC. Pentru curățare automată. Model vertical.

Avantaj:

- **Curățare în profunzime a spațiului interior al mașinii.**
- **Reducerea timpului de curățare.**
- **Zonă de acțiune 360°.**

Funcționare:

Prin rotația mingii și mișcarea arborelui se obține o curățare optimă a spațiului interior al unei mașini CNC. Ca agent de curățare servește lubrifianțul de răcire alimentat prin arbore.

Descriere tehnică

Turație	100 min ⁻¹
Execuție	vertical
Lungime L	110 mm
Ø cozii	16 mm
Număr de ieșiri	14 buc,
Presiune	5 - 120 bar

Tip produs

Sferă de curățare