

Garant

GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 80/6mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	213014 80/6
GTIN	4062406266882
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de scule cu **locaș extrem de stabil al plăcuțelor amovibile** pentru **siguranța procesului de lucru. Geometrii ale sculelor care reduc forța de așchiere** și care contribuie în mod esențial la **detensionarea axului principal**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

Descriere tehnică

Ø D ₃	64 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOMU146715
Frezare circulară a găurii a _p	2 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	0,75 grad
Ø orificiu prindere	32 mm

Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	61,07 mm
Serie	Power Q
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Unghi de reglare κ	16 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	144 mm
Număr de dinți Z	6
\varnothing tăișului D_c	80 mm
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 8	219799 8
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP