

**Garant**

**GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 52/4mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	213014 52/4
GTIN	4062406266851
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Sistem de scule cu **locaș extrem de stabil al plăcuțelor amovibile** pentru **siguranța procesului de lucru. Geometrii ale sculelor care reduc forța de așchiere** și care contribuie în mod esențial **la detensionarea axului principal.**

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP.**

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	XOMU146715
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii $a_p$	2 mm
Ø tăişului $D_c$	52 mm
Unghi de reglare $\kappa$	16 grad

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	88 mm
Lungimea totală $L_{\text{ges}}$	50 mm
Serie	Power Q
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Număr de dinți Z	4
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	33,07 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
$\varnothing$ orificiu prindere	22 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	1,39 grad
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 8	219799 8
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP