

Garant**GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 40/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213004 40/4
GTIN	4062406266684
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de scule cu **locaș extrem de stabil al plăcuțelor amovibile** pentru **siguranța procesului de lucru. Geometrii ale sculelor care reduc forța de așchiere** și care contribuie în mod esențial la **detensionarea axului principal**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

Descriere tehnică

Filet de prindere M	M16
Ø D ₃	30 mm
Lungimea totală L _{ges}	47 mm
Serie	Power Q
Răcire interioară	da
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	1,25 grad
Frezare circulară a găurii a _p	1,2 mm

Ø D ₂	29 mm
Număr de dinți Z	4
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø tăișului D _c	40 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	78 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	27,55 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	70 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOMU094812
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm	211750 2,8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 7	219799 7