

**Tarod de mașină, TiCN, inch: G3/4****Date comandă**

Numărul de comandă	137700 G3/4
GTIN	4045197080042
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:**

Pentru mai mult randament. Se poate utiliza cu **emulsie** (concentrație minimă 8 %). **HSS**

Aplicație:

Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanșare).

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAȚIE!

Produsul succesori recomandat este Cod 137750.

Materialul sculei: HSS

Pasi/inch: 14

Ø Filet: 26,44 mm

Lungime totală L_{tot} : 140 mm

Ø cozii: 20 mm

Pătrat coadă: 16 mm

Ø găurii de centrare: 24,5 mm

Descriere tehnică

Pasi/inch	14
Ø găurii de centrare	24,5 mm
Ø Filet	26,44 mm
Unghi de tăiere	50 grad
Număr caneluri de pretensionare	5
Număr de dinți Z	5

Pas filet	1,814 mm
Materialul sculei	HSS
Ø cozii	20 mm
Lungime totală L _{tot}	140 mm
Pătrat coadă	16 mm
Adâncimea filetului	52,88 mm
Dimensiunea filetului	G3/4
Strat de acoperire	TiCN
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Standard	DIN 5156
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru