

Garant**Tarod de mașină, vaporizat, G: G1.1/4****Date comandă**

Numărul de comandă	137350 G1.1/4
GTIN	4045197079916
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:**Suprafață vaporizată, pentru evitarea depunerii de material. **HSS****Aplicație:****Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth** DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanșare).**Descriere tehnică**

Pasi/inch	11
Număr de dinți Z	5
Număr caneluri de pretensionare	5
Ø Filet	41,91 mm
Pas filet	2,309 mm
Ø găurii de centrare	39,5 mm
Materialul sculei	HSS
Ø cozii D _s	32 mm
Lungimea totală L	170 mm
Pătrat coadă □	24 mm
Adâncimea filetului	125,7 mm
Dimensiunea filetului	G1.1/4

Strat de acoperire	vaporizat
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Standard	DIN 5156
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		