

Garant**Tarod de mașină, vaporizat, G: G1.1/2****Date comandă**

Numărul de comandă	137350 G1.1/2
GTIN	4045197079923
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:**Suprafață vaporizată, pentru evitarea depunerii de material. **HSS****Aplicație:****Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth** DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanșare).**Descriere tehnică**

Ø Filet	47,8 mm
Număr de dinți Z	6
Pasi/inch	11
Pas filet	2,309 mm
Ø găurii de centrare	45,25 mm
Număr caneluri de pretensionare	6
Materialul sculei	HSS
Ø cozii D _s	36 mm
Lungimea totală L	190 mm
Pătrat coadă □	29 mm
Adâncimea filetului	143,4 mm
Dimensiunea filetului	G1.1/2

Strat de acoperire	vaporizat
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Standard	DIN 5156
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		