



Aspirator pentru suprafețe umede și uscate AERO, Denumirea producătorului: 21-21INOX



Date comandă

Numărul de comandă	078540 21-21INOX
GTIN	5711145158864
Clasa articolului	07C

Descriere

Execuție:

Aspiratoare robuste și performante **pentru suprafețe umede / uscate**, cu sistem de racordare a furtunului (MultiFit) flexibil, pentru realizarea curățării profesionale. **Grad de eliminare > 99,9%**. Aspirator universal compact cu **sistem Push & Clean de curățare a filtrului**.

- **Cu priză și buton de pornire automată pentru conectarea unui aparat electric auxiliar (max. 2000 W).**
- **Recipient din oțel inoxidabil cu mâner și suport pentru furtun.**

Livrare:

Cu furtun de aspirare, suport de furtun, țevă curbată de mână, filtru umed și element de filtrare lavabil (PET).

Notă:

Mai multe aspiratoare de siguranță pentru fiecare clasă de pericol (prafuri periculoase pentru sănătate sau explozive) se livrează la cerere (clasele L, M, H).

Descriere tehnică

Volum recipient	20 l
-----------------	------

Denumirea producătorului	AERO 21-21 PC INOX
Sistem automat de pornire	da
Curățarea filtrului	Sistem Push & Clean
Lățime	400 mm
Lungime	390 mm
Greutate	8,5 kg
Număr de turbine	1
Înălțime	525 mm
Lungimea furtunului de aspirare	2,5 m
Zgomot de lucru	64 dB(A)
Lungimea cablului	5 m
Putere absorbită	1250 W
Grad de eliminare	99,9 %
Debit volumetric aer	60 l/s
Vacuum	210 mbar
Ø furtun	32 mm
Particularitate	Compact, recipient din oțel superior
Sistem de filtrare	Element de filtrare PET
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate

Accesorii

Duză de pardoseală, lățime 400 mm Denumirea producătorului 3666	078555 3666
Țeavă de prelungire din oțel superior Denumirea producătorului 8074	078556 8074