

Garant**Tarod de mașină lung, neacoperită, M: M6****Date comandă**

Numărul de comandă	131800 M6
GTIN	4045197070371
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:****Coadă lungă (cu un \varnothing al cozii conic pentru adâncimi mari de folosire).****Avantaj:**Recomandat **pentru filetare în zone foarte greu accesibile.****Descriere tehnică**

\varnothing găurii de centrare	5 mm
Pas filet	1 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Număr de dinți Z	3
\varnothing Filet	6 mm
Standard	DIN 357
\varnothing cozii D _s	4,5 mm
Lungimea totală L	110 mm
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS
Adâncimea filetului	12 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M6

Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	A
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 2×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	9 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		