

Garant**GARANT Master Titan Minifreză din carbură monobloc HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	202287 2
GTIN	4062406270933
Clasa articolului	11Z

Descriere**Execuție:**

Tăiș extrascurt pentru o stabilitate maximă. **Lungimea cozii conform DIN**, pentru o susținere mai bună a sculei în suport. Astfel, durabilitatea sculei crește semnificativ.

Economisiți costurile de reascuțire: Deoarece este mai convenabil să folosiți minifrezele din carbură monobloc până la limita de uzură decât să le reascuțiți.

Model rentabil și extrem de stabil **pentru aşchierea de înaltă performanță în titan.**

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	6 mm
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Ø tăişului D _c	2 mm
Lungimea tăişului L _c	4 mm
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Număr de dinți Z	3
Avans f _z pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm ²	0,01 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Lungimea totală L	50 mm
Rotunjire a colțurilor r _v	0,03 mm

Serie	Master Titan
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	roz
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		