

Garant**Tarod de mașină lung, neacoperită, M: M8****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 131800 M8 |
| GTIN | 4045197070388 |
| Clasa articolului | 11H |

Descriere**Execuție:****Coadă lungă (cu un \varnothing al cozii conic pentru adâncimi mari de folosire).****Avantaj:**Recomandat **pentru filetare în zone foarte greu accesibile.****Descriere tehnică**

| | |
|------------------------------------|----------|
| \varnothing găurii de centrare | 6,8 mm |
| \varnothing Filet | 8 mm |
| Pas filet | 1,25 mm |
| Număr de dinți Z | 3 |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 |
| Standard | DIN 357 |
| \varnothing cozii D _s | 6 mm |
| Lungimea totală L | 125 mm |
| Pătrat coadă □ | 4,9 mm |
| Clasa de toleranță | ISO 2 6H |
| Materialul sculei | HSS |
| Adâncimea filetului | 16 mm |
| Tip de filet | M |
| Dimensiunea filetului | M8 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Normă pentru filet | DIN 13 |
| Forma conului de atac | A |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 |
| Răcire interioară | nu |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură străpunsă |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de mașină pentru prelucrare convențională |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Tarod |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | 13 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 15 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 15 m/min | P |
| GG(G) | indicat în anumite condiții | 9 m/min | K |
| Ulei | recomandat | | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |