

**Garant****Tarod de mașină HSS-E Forma C, vaporizat, G: G3/4****Date comandă**

Numărul de comandă	137450 G3/4
GTIN	4045197079985
Clasa articolului	11H

**Descriere****Execuție:**Suprafață vaporizată, pentru evitarea depunerii de material. **HSS****Aplicație:****Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth** DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanșare).**Descriere tehnică**

Ø Filet	26,44 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø găurii de centrare	24,5 mm
Număr de dinți Z	4
Pasi/inch	14
Pas filet	1,814 mm
Materialul sculei	HSS
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Lungimea totală L	140 mm
Pătrat coadă □	16 mm
Adâncimea filetului	52,88 mm
Dimensiunea filetului	G3/4

Strat de acoperire	vaporizat
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Standard	DIN 5156
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		