



## Tarod de mașină, TiN, UNC: 10-24



### Date comandă

Numărul de comandă	137865 10-24
GTIN	4045197533135
Clasa articolului	11H

### Descriere

#### Execuție:

**Model stabil, cu spiră pe dreapta la 20°.** Cu strat special de acoperire TiN, pentru oțeluri inoxidabile și rezistente la acid. Poate fi utilizat cu emulsie (concentrație minimă 8 %).

#### Aplicație:

**Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME – B1.1.**

Tip de filet: UNC

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 371

Pasi/inch: 24

Ø Filet: 4,83 mm

Lungime totală  $L_{tot}$ : 70 mm

Ø cozii: 6 mm

Pătrat coadă: 4,9 mm

Ø găurii de centrare: 3,9 mm

### Descriere tehnică

Pas filet	1,058 mm
Pasi/inch	24
Număr caneluri de pretensionare	3
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	3,9 mm
Unghi de tăiere	50 grad
Ø Filet	4,83 mm

Standard	DIN 371
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii	6 mm
Lungime totală L <sub>tot</sub>	70 mm
Pătrat coadă	4,9 mm
Adâncimea filetului	9,66 mm
Tip de filet	UNC
Dimensiunea filetului	10-24
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	20 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru