

**Tarod de mașină HSS-E 6H, TiN, M× Pasul filetului: 30X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	137150 30X1,5
GTIN	4045197079770
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:**

Suprafețe durificate. Poate fi utilizat cu **emulsie** (concentrație minimă 8 %).

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAȚIE!

Produsul succesori recomandat este la Cod 137160.

Tip de filet: MF

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 374

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 1,5 mm

Lungime totală L_{tot} : 150 mm

Ø cozii: 22 mm

Pătrat coadă: 18 mm

Ø găurii de centrare: 28,5 mm

Descriere tehnică

Unghi de tăiere	50 grad
Ø găurii de centrare	28,5 mm
Ø Filet	30 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Număr de dinți Z	4
Pas filet	1,5 mm
Ø cozii	22 mm

Lungime totală L_{tot}	150 mm
Pătrat coadă	18 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 374
Adâncimea filetului	60 mm
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	30×1,5
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	verde