

Garant**ZCMX 050204, Categorie: HBZ120**

Date comandă

Numărul de comandă	268420 HBZ120
GTIN	4062406273668
Clasa articolului	21E

Descriere

ZCMX 050204 HBZ120 Categorie: HBZ120

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 200 m/min

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 050204
Categorie	HBZ120
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 200 m/min
Materialul sculei	Carbură

Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Strat de acoperire	PVD
Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	10 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire