



Teșitor 90°, neacoperită, Ø exterior Dc: 63mm



Date comandă

Numărul de comandă	150395 63
GTIN	4045197086983
Clasa articolului	12M

Descriere

Execuție:

Teșitoarele sunt detalonate radial. Canalele pentru evacuarea așchiilor sunt rectificate în material monobloc până la dimensiunea 31. Unghiul de tăiere de pe flancul dintelui se modifică în funcție de Ø teșitorului, astfel încât așchiile să se formeze în mod optim indiferent de poziția tăișului. Vârful teșitorului precum și circumferința sunt detalonate și se prelucrează ușor.

Teșitor – model avantajos.

Notă:

Pentru biți cu coadă 6,3 mm (1/4 inch) pentru teșitor, consultați grupa 67.

Pentru reducerii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Descriere tehnică

Ø exterior	63 mm
Avans f pentru oțel < 500 N/mm ²	0,35 mm/rot
cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	16 mm
Ø găurii prelabile	16 mm
Lungimea totală L	180 mm
Con Morse CM	4
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi la vârf teșitor	90 grad

Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 335 D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	27 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		