

Garant**ZCMX 060204, Categorie: HBZ030**

Date comandă

Numărul de comandă	268423 HBZ030
GTIN	4062406273804
Clasa articolului	21E

Descriere

Execuție:

Substrat mai dur pentru o durabilitate mai mare, cu strat de acoperire CVD mai subțire. Special pentru aplicații de strunjire plană și longitudinală.

recomandat pentru \varnothing sculei D_c : 12 mm

Categorie: HBZ030

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 200 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	2
Strat de acoperire	CVD
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură

Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Condiție de tăiere	continuuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 060204
Categorie	HBZ030
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 200 m/min
Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	12 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire