

Garant**ZCMX 060204, Categorie: HBZ120**

Date comandă

Numărul de comandă	268423 HBZ120
GTIN	4062406273835
Clasa articolului	21E

Descriere

ZCMX 060204 HBZ120 Categorie: HBZ120

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 200 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 200 m/min
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	PVD

Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Condiție de tăiere	continuuă
Categorie	HBZ120
Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	12 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire