


Garant**ZCMX 080308, Categorie: HBZ140**

Date comandă

Numărul de comandă	268427 HBZ140
GTIN	4062406273989
Clasa articolului	21E

Descriere

Execuție:

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

recomandat pentru \varnothing sculei D_c : 16 mm

Categorie: HBZ140

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 190 m/min

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Categorie	HBZ140
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 080308

Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 190 m/min
Strat de acoperire	PVD
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,8 mm
Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	16 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire